



KUH 1/L



Krabice univerzální

Krabice se skládá ze dvou částí, vrchního a spodního dílu.

Montuje se z rubové strany sádkartonových desek tloušťky 12,5 mm.

Umožňuje vložení aktivních prvků pod přístroj (např.: stmívače, přepětové ochrany).

Součástí balení jsou samořezné vruty do sádkartonu 3,5x25 mm a šrouby pro upevnění přístrojů.

Pro vytvoření otvoru je vhodné použít sestavu vrtáku VDS 68.

K zakrytí krabice se používá víčko V 68.

rozměry: 90 x 132 x 57 mm; 73 mm

vstupní otvory: 9x 20 mm; 15x 10 mm

materiál: samozhášivé PVC

teplotní odolnost: -5°C až +60°C

zkouška žhavou smyčkou: 850°C


1) Vytvoření otvoru 73,5 mm do sádkartonu pomocí vrtáku VDS 68.



2) Vložení krabice KUH 1/L do připraveného otvoru. Uzavření krabice dnem.



3) Boční pohled (v řezu) na krabici vloženou z rubové strany sádkartonové desky.



4) Upevnění krabice samořeznými vruty. Detail oddělení prostoru pro vruty.



5) Příklad využití krabice (v řezu): např. vložení přepětové ochrany, svorkování pomocí bezšroubových svorek, použití svorkovnice S-66.





KPM 64/LU



Krabice přístrojová s montážním kroužkem

Krabice je určena pro montáž do sádrokartonu tloušťky 12,5 mm a 2x 12,5 mm (dvojitý)

Pro vytvoření otvoru je vhodné použít sestavu vrtáku VDS 68.

K zakrytí krabice se používá víčko V 68.

rozměry: 73 x 44 mm (72 mm bez MKU 64)

vstupní otvory: 6x 20 mm; 4x 10 mm; 1x 7x20 mm)

materiál: samozhášivé PVC

teplotní odolnost: -5°C až +60°C

zkouška žhavou smyčkou: 850°C

Montážní kroužek MKU 64

Montážní kroužek je možné doobjednat samostatně.

rozměry: 73 x 15 mm

materiál: samozhášivé PVC

teplotní odolnost: -5°C až +240°C

zkouška žhavou smyčkou: 850°C

1) Vrtání otvoru do duté stěny pomocí vrtáku VDS 68.



2) Vložení montážního kroužku do sádrokartonové stěny.



3) Vložení krabice do montážního kroužku



4) Snadná a rychlá instalace - úspora času až 25%.

