



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 určena k montáži do rohu mezi podlahu a stěnu
 hrana s měkčeným přístřikem pro lepší přilnutí k podkladu
 vhodná pro použití k plovoucím podlahám
 v nabídce příslušenství pro instalaci přístrojů
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 bílé lišty nejsou živným prostředím pro bakterie *, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019



materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smýčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 2 J
 stupeň krytí: IP40
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 350 mm²
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,24 kg/m
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



| využití průřezu kanálu (60%): | orientační průměr kabelu (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----|---|-----|----|----|----|
| | množství vložených kabelů | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojový nosič PNL P 35 2Z...
 přístrojový nosič PNQ LP 35_HB

| číslo položky | délka | barva | balení | balení - popis | poznámka |
|------------------|-------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| LP 35_HD | 2 m | bilá RAL 9003 | 20 m | karton | - |
| LP 35_I1 | 2 m | imitace - bříza růžová | 20 m | karton | - |
| LP 35_I2 | 2 m | imitace - dub tmavý | 20 m | karton | - |
| LP 35_SD | 2 m | hnědá - světlé dřevo | 20 m | karton | - |
| LP 35_TD | 2 m | hnědá - tmavé dřevo | 20 m | karton | - |
| 8861 L_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 1500 ks | folie / karton | |
| 8861 L_I1 | | imitace - bříza růžová | 1 / 50 / 500 ks | sáček / sáček / karton | kryt koncový levý |
| 8861 L_I2 | | imitace - dub tmavý | 1 / 50 / 500 ks | sáček / sáček / karton | |
| 8861 L_SD | | hnědá - světlé dřevo | 1 / 50 / 500 ks | sáček / sáček / karton | |
| 8861 P_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 1500 ks | folie / karton | |
| 8861 P_I1 | | imitace - bříza růžová | 1 / 50 / 500 ks | sáček / sáček / karton | kryt koncový pravý |
| 8861 P_I2 | | imitace - dub tmavý | 1 / 50 / 500 ks | sáček / sáček / karton | |
| 8861 P_SD | | hnědá - světlé dřevo | 1 / 50 / 500 ks | sáček / sáček / karton | |
| 8865_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 800 ks | folie / karton | |
| 8865_I1 | | imitace - bříza růžová | 1 / 50 / 400 ks | sáček / sáček / karton | roh vnitřní |
| 8865_I2 | | imitace - dub tmavý | 1 / 50 / 400 ks | sáček / sáček / karton | |
| 8865_SD | | hnědá - světlé dřevo | 1 / 50 / 400 ks | sáček / sáček / karton | |
| 8866_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 640 ks | folie / karton | |
| 8866_I1 | | imitace - bříza růžová | 1 / 50 / 250 ks | sáček / sáček / karton | roh vnější |
| 8866_I2 | | imitace - dub tmavý | 1 / 50 / 250 ks | sáček / sáček / karton | |
| 8866_SD | | hnědá - světlé dřevo | 1 / 50 / 250 ks | sáček / sáček / karton | |

příslušenství a kryty _I2 jsou určeny pro lištu _I2 a _TD

*Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS